


UC400 Cat.6 U/UTP Patch

Soepele patchkabel



Toepassing:

- Soepele kabel voor patch verbindingen
- Geschikt voor 10Mb, 100Mb en 1Gb/s Ethernet protocollen
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE en PoE+)

Opmerkingen:

- Leverbaar met PVC of LSZH buitenmantel

Elektrische gegevens:

Beproevingsspanning: 1 kV

Normen/Referenties:

EIA/TIA 568B
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
EN 50173
EN 50288-6-2

Overige gegevens:

Minimum installatietemperatuur: 0 °C

Aflevering: dozen, haspels

Constructiegegevens

Geleidermateriaal	Cu, blank
Nom. geleiderdiameter	0.51 mm
AWG-maat	26
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	8
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PE (polyetheen)
Adercodering	Kleur
Materiaal buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Buitendiameter circa	5.6 mm
Gewicht	34 kg/km
Groepen	x2x
Aantal groepen getwist	4

Eigenschappen

Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	0 / 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	-20 / 60 °C
Max. trekkracht	70 N
Buigradius	25 mm

Elektrisch

Karakteristieke impedantie	100 Ohm
NVP waarde	67 %

UC400 Cat.6 U/UTP Patch

Soepele patchkabel

Assortiment

Productnr.	Type	Mantelkleur	Materiaal buitenmantel	LSZH	Brandvertraging	Nominale buitendiameter (mm)	Minimum buigstraal (mm)	Maximale trekkracht (N)	Benaderd gewicht (kg/km)
122530	4x2x26 AWG	Grijs	PVC	Nee	Volgens EN 60332-1-2	5,6	25	70	34

Productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze documentatie.

UC400 Cat.6 U/UTP Patch

Soepele patchkabel

Elektrische kenmerken

Productnr.	Type	Mantelkleur	Materiaal buitenmantel
122530	4x2x26 AWG	Grijs	PVC

Productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze documentatie.