


Profit gevuld met installatiedraad (HVD Cca)

Bespaar installatietijd met voorbedrade buizen



Met HVD Cca, CPR-gecertificeerd

In een keer buizen en draden trekken in uw nieuwbouw- of renovatieprojecten

Draka brengt een compleet pakket voorbedrade buizen op de markt, met verschillende draadtypes in de bekende Draka-kwaliteit. Zo bespaart u veel tijd, in zowel nieuwbouw als bij renovatie. Draka ProFit wordt geleverd vanuit de expertise en met de service die u van Draka gewend bent.

Draka Profit biedt diverse voordelen:

- In een keer buizen en draden trekken
- Breed assortiment
- Kwalitatief product
- Goede stripbaarheid
- Makkelijke verwerking
- Halogeenvrije buis
- Flexibele pakketsamenstelling
- Maatwerk mogelijk

Elektrische gegevens:

elektrische karastieken: Klasse 2

Beproevingsspanning: 2000V

Isolatieweerstand: 100MΩ

Normen/Referenties:

EN 60423

NEN-EN-IEC 61386-1

NEN-EN-IEC 61386-22

Overige gegevens:

Aflevering: In ringen omwikkeld met folie

Constructiegegevens

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Kleur	Grijs
Buismaat in mm	16.0 mm
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	10.7 mm

Eigenschappen

Halogeenvrij	Ja
Uitvoering brandvertragend	Ja
Bedrijfstemperatuur	-15 / 90 °C
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4)
Min. buigradius	48 mm
Aantal aders signaal-/telefoonkabel	0
Aantal coaxkabels	0
Aantal computerdatakabels	0
Aantal aders installatiekabel	0
Aantal luidsprekerkabels	0
Kabel/draad familie	HVD Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vall druppels/deeltjes vlg EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1

Elektrisch

Profit gevuld met installatiedraad (HVD Cca)

Bespaar installatietijd met voorbedrade buizen

Assortiment

Product nr.	Voorbedraad met	Samenstelling ¹	Nominale buitendiameter	Nominale binnendiameter	Minimale buigstraal (mm)	Netto Gewicht (kg/m)	Brandclassificatie draad	DoP nummer
831979	HVD Cca	3G2,5 mm ² (Groen/Geel, Bruin, Blauw)	16	10,7	48	0,137	Cca s1d1a1	WIT0017
831980	HVD Cca	1x2,5+1x1,5 mm ²	16	10,7	48	0,098	Cca s1d1a1	WIT0015
831981	HVD Cca	3x1,5 mm ² (Zwart, Zwart, Zwart)	16	10,7	48	0,107	Cca s1d1a1	WIT0019
831982	HVD Cca	1x2,5 (Bruin)+2x1,5 mm ² (Zwart, Zwart)	16	10,7	48	0,117	Cca s1d1a1	WIT0016
832091	HVD Cca	3G2,5 (Groen/Geel, Bruin, Blauw)+1,5mm ² (Zwart)	16	10,7	48	0,157	Cca s1d1a1	WIT0018

1) Leidingen met een groen-gele ader worden aangeduid met G, zonder groen-geel met x.

Profit gevuld met installatiedraad (HVD Cca)

Bespaar installatietijd met voorbedrade buizen

Elektrische kenmerken

Product nr.	Voorbedraad met	Samenstelling ¹
831979	HVD Cca	3G2,5 mm ² (Groen/Geel, Bruin, Blauw)
831980	HVD Cca	1x2,5+1x1,5 mm ²
831981	HVD Cca	3x1,5 mm ² (Zwart, Zwart, Zwart)
831982	HVD Cca	1x2,5 (Bruin)+2x1,5 mm ² (Zwart, Zwart)
832091	HVD Cca	3G2,5 (Groen/Geel, Bruin, Blauw)+1,5mm ² (Zwart)

1) Leidingen met een groen-gele ader worden aangeduid met G, zonder groen-geel met x.